



77549000 LED 60W A60 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	8
Ersatzwattage	60
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8718699775490
Bestellnummer (EOC)	871869977549000

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	165
Artikel mit Verpackung / g	233

Mengen

Kleinste Bestellmenge	3
Anzahl Packs pro VPE	

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,8	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	11,5	14,9	6,1

Verschiedenes

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 08.06.2020
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.