



**77763000 LED classic 40W P45 E14 WW CL ND 2SRT6**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkoemmlichen Gluehlampen / Halogenlampen, Silber verspiegelte Kolbenkuppe fuer ein angenehmes, blendfreies Licht, Ideal fuer den Einsatz in offenen Leuchten, Hohe Farbwiedergabe und sofortiges Licht beim Einschalten, Elegantes Design und hochwertige Materialien

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	4.3
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	A+
-----------	----

**Codes**

EAN Artikel	8718699777630
Bestellnummer (EOC)	871869977763000

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	36
Artikel mit Verpackung / g	77

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	2
Anzahl Packs pro VPE	

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,2	4,5	4,5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	11,5	5,3

**Verschiedenes**

Typ	P45
-----	-----



Ausstellungsdatum: 08.06.2020  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.