

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Aug 2020 12:19  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT 

## Technische Details

Artikel-Nr. **404041**  
Warengruppe: **LED/Outdoor-Wegeleuchten/Strom**  
Bezeichnung **tint LED-Gartenspots Flores, 3er-Set, white+color**



## Technik

|                                      |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktdaten</b>                  |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
| Länge [mm]                           | <b>195</b>                                                                                                                                                      | Breite [mm]                               | <b>65</b>                     | Gewicht [g]                        | <b>1290,00</b>                           |
|                                      |                                                                                                                                                                 | Höhe [mm]                                 | <b>51</b>                     | CE                                 | <b>ja</b>                                |
| <b>Elektrische Daten</b>             |                                                                                                                                                                 | Leistungsaufnahme Bemesswert [W]          | <b>13,00</b>                  | Stromart                           | <b>AC</b>                                |
| Spannung Nominalwert [V]             | <b>220-</b>                                                                                                                                                     | Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | <b>7,08</b>                   | Nom. Stromstärke [mA]              | <b>150</b>                               |
| Spannung Bemesswert [V]              | <b>240</b>                                                                                                                                                      | Lebensdauer Nominalwert [h]               | <b>50000</b>                  | Elektrischer Leistungsfaktor [>]   | <b>0,38</b>                              |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W]    | <b>13,00</b>                                                                                                                                                    | Frequenz Nominalwert [Hz]                 | <b>50</b>                     | Schaltzyklen bis Ausfall           | <b>100000</b>                            |
|                                      |                                                                                                                                                                 |                                           |                               | Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]  | <b>13</b>                                |
| <b>Lichttechnische Daten</b>         |                                                                                                                                                                 | Candela Nominalwert [cd]                  | <b>43</b>                     | Lichtfarbe                         | <b>tint white+color (1800-6500K+RGB)</b> |
| Lichtstrom Nominalwert [lm]          | <b>540</b>                                                                                                                                                      | Candela Bemesswert [cd]                   | <b>43</b>                     | Farbwiedergabeeigen-schaft Ra [>=] | <b>80</b>                                |
| Lichtstrom Bemesswert [lm]           | <b>540</b>                                                                                                                                                      | Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]          | <b>42</b>                     | Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]  | <b>6</b>                                 |
| Lichtstrom Maximalwert [lm]          | <b>540</b>                                                                                                                                                      | Kelvin [K]                                | <b>2700</b>                   |                                    |                                          |
|                                      |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
| <b>Umwelteigenschaften</b>           |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
|                                      |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
| <b>Info auf DB</b>                   |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
| <b>Leuchtendaten</b>                 |                                                                                                                                                                 | Kabelman-tel                              | <b>Gummi schwarz</b>          |                                    |                                          |
| Kom-<br>po-<br>nen-<br>ten-<br>liste | <b>3x Gartenspot IP65 mit Erdspeiß<br/>Netzteil (Primär 230-240 V/50 Hz, Sekundär<br/>21 V DC), IP44<br/>Anschlussleitung IP44, 9 m<br/>Bedienungsanleitung</b> | Ka-<br>bellaen-<br>ge [mm]                | <b>3000</b>                   |                                    |                                          |
| Ka-<br>be-<br>len-<br>de             | <b>Konturenstecker CEE 7/17</b>                                                                                                                                 | Schutz-<br>art                            | <b>III</b>                    |                                    |                                          |
| <b>Vorschaltgerät</b>                |                                                                                                                                                                 | Hersteller                                | <b>Xing Yuan Electronics</b>  | Typart                             | <b>Netzteil AC-&gt;AC/DC(&lt;=250W)</b>  |
| IP                                   | <b>44</b>                                                                                                                                                       | Typ                                       | <b>XY-2100500-EO</b>          |                                    |                                          |
|                                      |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
| <b>Verpackung</b>                    |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
| <b>Colorbox</b>                      |                                                                                                                                                                 | Inhalt (Produkte)                         | <b>3</b>                      | CE                                 | <b>ja</b>                                |
| Gewicht [g]                          | <b>170,00</b>                                                                                                                                                   | Barcode1                                  | <b>4018412672872</b>          | WEEE                               | <b>ja</b>                                |
| Stück                                | <b>1</b>                                                                                                                                                        | Barcodetyp 1                              | <b>EAN/UCC-13</b>             |                                    |                                          |
| <b>Blister</b>                       |                                                                                                                                                                 | Gewicht [g]                               | <b>0,00</b>                   |                                    |                                          |
| <b>Innerbox</b>                      |                                                                                                                                                                 | Gewicht [g]                               | <b>0,00</b>                   |                                    |                                          |
| <b>Tray</b>                          |                                                                                                                                                                 | Gewicht [g]                               | <b>0,00</b>                   |                                    |                                          |
| <b>Shrink</b>                        |                                                                                                                                                                 | Gewicht [g]                               | <b>0,00</b>                   |                                    |                                          |
| <b>Transportkarton</b>               |                                                                                                                                                                 | Barcode1                                  | <b>4018412672940</b>          | Barcodetyp 2                       | <b>EAN128</b>                            |
| Gewicht [g]                          | <b>280,00</b>                                                                                                                                                   | Barcodetyp 1                              | <b>EAN/UCC-13</b>             |                                    |                                          |
| Stück                                | <b>2</b>                                                                                                                                                        | Barcode2                                  | <b>0194018412672943300002</b> |                                    |                                          |
| <b>Manual</b>                        |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
| <b>Hinweise</b>                      |                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                    |                                          |
| Komponentenlis-<br>te                | <b>3x tint Wegeleuchte mit Erd-<br/>speiß<br/>Anschlusskabel<br/>Netzteil<br/>Bedienungsanleitung</b>                                                           |                                           |                               |                                    |                                          |

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Aug 2020 12:19  
Seite 2

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT **Starlicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. **404041**  
Warengruppe: **LED/Outdoor-Wegeleuchten/Strom**  
Bezeichnung **tint LED-Gartenspots Flores, 3er-Set, white+color**



## Spektrum

