Datenblatt

HP V24 FHD-Monitor

Alltagstauglich und einfach praktisch.

Surfe im Web, streame deine Lieblingsserien, erlebe atemberaubendes Gaming und erledige bequem deine Jobs. Dieser große AMD-FreeSync™-zertifizierte[1] HP V24 FHD-Monitor stellt sich ganz auf deine Komfortwünsche ein und liefert Bilder in fantastischer Qualität – zu einem außerordentlich günstigen Preis.

Gestochen scharfe Bildqualität – egal, was du dir ansiehst.

Genieße natürliche Farben und gestochen scharfe Details auf einem Full-HD-Display mit 24 Zoll Diagonale – egal, ob du E-Mails beantwortest, Social-Media-Feeds checkst, beim Gaming zur Sache gehst oder die neuesten Serien streamst.

Gaming auf höchstem Niveau.

Freu' dich auf flüssige, gestochen scharfe Action ganz ohne Bewegungsunschärfe – dank 75 Hz Bildwiederholrate und 1 ms Reaktionszeit[2]. Dieses AMD-FreeSync™-zertifizierte Display[1] macht Schluss mit Ruckeln, Input Lag und Bildschirm-Tearing, wenn du die Bildwiederholrate mit deiner GPU synchronisierst.

Modernste Anschlussmöglichkeiten.

Via HDMI und VGA schließt du blitzschnell Geräte oder zusätzliche Displays an – ganz ohne Dongles. Dabei sind dir perfekte, flüssige Bilder sicher.

[1] AMD FreeSync™ ist nur in Verbindung mit DisplayPort™ oder HDMI verfügbar. FreeSync ist eine auf FHD- oder QHD-Displays aktivierte AMD® Technologie, die konzipiert wurde, um Ruckeln und/oder Tearing in Spielen und Videos zu verhindern. Dazu wird die Bildwiederholrate des Displays auf die Bildrate der Grafikkarte festgesetzt. AMD Radeon Grafikkarte und/oder mit AMD-APU der A-Serie konforme Displays mit DisplayPort™/HDMI Adaptive-Sync erforderlich. Zur Unterstützung von FreeSync über HDMI wird der AMD Crimson Treiber 15.11 (oder neuer) benötigt. Die adaptiven Bildwiederholraten variieren je nach Display. Weitere Informationen unter www.amd.com/freensync.

[2] Bei sämtlichen Leistungsangaben handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern,; die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

HP V24 FHD-Monitor

Funktionsumfang

FHD-Display / 1080p-Display
Freuen Sie sich auf brillante Grafiken und gestochen scharfe Bilder mit der unvergleichlichen Qualität dieses beeindruckenden FHD-Displays.

1 Millisekunde Reaktionszeit mit Overdrive
Wie schnell Pixel auf wechselnde Bilder reagieren können ist entscheidend, wenn es um rasante Spiele geht. Mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde ist sichergestellt, dass auch die actionreichsten Momente flüssig, scharf und frei von Bewegungsunschärfe bleiben.

Anpassbare Ansicht
Richte den Bildschirm nach deinen Wünschen aus – mit einer Neigung von bis zu 5 Grad nach vorne oder bis zu 20 Grad nach hinten.

75 Hz Aktualisierungsrate
Jetzt gibt es keinen Grund mehr, die Framerate im Spiel zu begrenzen: Mit einer Bildwiederholrate von 75 Hz bietet dieses Display klarere, hochauflösende Details. Es wechselt flüssig von Bild zu Bild, sodass du in Sekundenbruchteilen reagieren kannst.

Licht mit niedrigem Blauanteil
Mithilfe des Low-Blue-Light-Modus verschieben sich die Bildschirmfarben hin zu wärmeren Tönen und Weißtöne wirken natürlicher, sodass Ihre Augen insgesamt geschont werden.

TN-Panel
Genießen Sie den neusten Action-Film oder intensive Spielerlebnisse mit der niedrigen Pixel-Latenz und den blitzschnellen Reaktionszeiten dieses TN-Panels.

[1] Zur Anzeige von Full-HD-Bildern (FHD) sind FHD-Inhalte erforderlich.
[2] Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen wieder, die von den Herstellern der von HP verwendeten Komponenten bereitgestellt werden. Die tatsächliche Leistung kann höher oder niedriger ausfallen.

HP V24 FHD-Monitor

Anzeigegröße	60.96 cm (24")
Größenverhältnis	16:9
Anzeigegerätetyp	TN
Punktabstand	0,276 mm
Blickwinkel horizontal	170°
Neigung	-5 bis +20 °
Höhenverstellung	Nicht höhenverstellbar
Reaktionszeit	5 ms GtG (mit Overdrive)
Helligkeit	250 Nits
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch
Empfohlene Auflösung	FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)
Auflösung (maximal)	FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)
Unterstützte Auflösungen	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	30 bis 86 kHz
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	48 bis 75 Hz
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; Low Blue Light Modus
Typ des Anzeigeneingangs	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung)
Physische Sicherheitseinrichtungen	Vorrichtung für Sicherheitsschloss
Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige	Beenden; Informationen; Verwaltung; Ein-/Ausschalten; Eingabesteuerung; Menüsteuerung; Helligkeit+; Bild; Farbe
Produktabmessungen	56,9 x 34 x 48 cm 56,9 x 18,6 x 42 cm Mit Standfuß Verpackt: 61,7 x 12,5 x 38,8 cm 22.38 x 13.4 x 19 in 22.38 x 7.3 x 16.5 in Mit Standfuß Verpackt: 24.29 x 4.92 x 15.28 in
Gewicht	3.31 kg; Verpackt: 4,12 kg 7.3 lb; Verpackt: 9 lb
Temperaturbereich bei Betrieb	5 bis 35 °C
Temperaturbereich bei Betrieb	41 to 95°F
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Zertifizierungen und Compliance	MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-Standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO-zertifiziert; TÜV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; Low Blue Light; UkrSEPRO; MEPS (Südafrika); Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; ICE; Mexiko MEPS; TGM; Grünes Label für PCs (Japan)
Stromversorgung	Eingangsspannung 100 bis 240 VAC
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; HDMI-Kabel; Dokumentation; Garantiekarte; Produktinfo
VESA-Montage	100 mm x 100 mm (Konsole im Lieferumfang enthalten)
Produktnummer	9WF31AA
Bestellinformationen	194850180897

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Alle Leistungsspezifikationen werden von den Herstellern der Komponenten bereitgestellt.Leistungsspezifikationen sind hinsichtlich der Spezifikationen für typische Leistungsstufen von Komponenten, die von den Herstellern für HP produziert werden, die bedeutendsten Spezifikationen. Die tatsächliche Leistung kann nach oben oder unten abweichen.

Juni 2020