



## Technische Daten des LC-M27-QHD-144-C

Display-Größe:	27" / 68,58 cm
Auflösung:	QHD / 2560 x 1440 Pixel
Bildschirm-aktualisierungsrate:	144 Hz
Panel-Typ:	VA (Samsung)
Bildformat:	16:9
Helligkeit:	250 (± 20) cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis:	3000:1
Bildschirmfarben:	16,7 Millionen
Betrachtungswinkel:	H: 178° / V: 178°
Krümmung:	1500R
Reaktionszeit:	OD 4 ms
Anschlüsse:	3x HDMI 1.4 / 1x DP 1.2
Audio:	1x Audio out (3,5mm-Klinke)
Inhalt:	Monitor, Standfuß, DP-Kabel, Netzkabel, Montagmaterial, Anleitung

## LC-M27-QHD-144-C - 27"-Curved-Monitor -

Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem **27"/68,58 cm**-Monitor von LC-Power!

Durch die **QHD**-Bildschirmauflösung von 2560 x 1440 Pixeln liefert Ihnen der Monitor um 1,7-mal gestochen schärfere Bilder als herkömmliches Full HD.

Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von **1500R** sowie einem **16:9-Breitbild**.

Durch die hochentwickelte **VA-Panel-Technologie** wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von **3000:1**.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von **144 Hz** für eine sehr flüssige Darstellung, **FreeSync** für einen reibungslosen Spieleablauf sowie die **FPS/RTS-Technologie** für einen optimierten Spielfluss bei FPS- und RTS-Spielen.

**Sehen Sie schärfer dank LC-Power!**

Features:	FreeSync, Overdrive, Low Blue, GamePlus, FPS/RTS, Flicker-Free, VESA-kompatibel
Farbe:	Rückseite: schwarz Standfuß: schwarz
Abmessung (ohne Standfuß):	616 x 367 x 100 mm
Abmessung (mit Standfuß):	616 x 445 x 237 mm
Abmessung (Verpackung):	702 x 175 x 455 mm
Neigungswinkel:	-5°~15°
VESA-Aufhängung:	75 x 75 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	4,96 / 6,20 kg
Energieverbrauch:	37 W (typ.), 58 W (max.)
Standby-Verbrauch:	≤ 0,5 W
Energieeffizienzklasse:	B
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4260070128332
Hersteller-Code:	LC-M27-QHD-144-C