



Jahre Garantie\*

## ANSMANN PL130B

Professionelle LED-Stiftleuchte, inkl. 2× ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien, Halteclip und Magnet

### Features

- Hochwertige und handliche ABS-Kunststoff-Stiftleuchte für den professionellen Einsatz
- Einsatz von SMD-LED-Technologie
- Optimale Lichtausbeute mit seitlicher Hauptleuchte oder LED im Leuchtenkopf
- Helligkeit: bis zu 130 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 7 Stunden
- Leuchtweite bis zu 16 Meter
- Schutzgrad: IP20
- Inklusive Halteclip mit integriertem Magnet
- Inklusive 2× Alkaline Micro AAA Batterien



**Artikelnummer:** 1600-0385  
**Lieferumfang:** PL130B, 2× Micro AAA Batterien, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 16 (222 × 173 × 209 mm)



### Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Leuchtmittel</b>          | SMD-LED   |
| <b>Leistung Leuchtmittel</b> | 3 W   |
| <b>Leuchtweite</b>           | 16 m  |
| <b>Lichtstrom</b>            | 130 Lumen                                       |
| <b>Helligkeit</b>            | 250 Lux   |
| <b>Schutzart</b>             | IP20  |
| <b>Leuchtdauer</b>           | 7 Std.  |
| <b>Stromversorgung</b>       | 2Micro AAA Batterien                            |
| <b>Leuchtmodi</b>            | Funktionen:<br>TOP-LED: 100%<br>Haupt-LED: 100% |
| <b>Gehäusematerial</b>       | ABS-Kunststoff                                  |
| <b>Farbe</b>                 | schwarz   |
| <b>Verpackung</b>            | Karton  |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -10 - 40 °C                                     |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 - 50 °C                                     |