

WIKO

VIEW5 PLUS

WIKO VIEW5 PLUS Smartphone, 6,55 Zoll (16,63 cm), 5000 mAh Akku, 48 MP KI-Quad-Kamera, 128GB+4GB, O-Display, Dual-SIM, Android 10, Aurora Blue, Iceland Silver



- 48 MP KI-Quad-Kamera
- 5000 mAh Akku für 3,5 Tage Nutzung
- O-Display für immersives Erlebnis
- 128 GB Speicher um bis zu 256 GB erweiterbar
- Android 10



● Aurora Blue ● Iceland Silver



 48 MP
QUAD CAM

 6.55"
O DISPLAY

 3 DAYS USE

 128 GB
4 GB
ROM - RAM

Hauptmerkmale	
Netzwerke	4G LTE B1(2100)/B3(1800)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)/B28(700)/B40(2300) H+/3G+/3G HSPA+ 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900 MHz
Datensegment	FDD-LTE Category 4 DL 150 Mbps, UL 50 Mbps
Betriebssystem	Android™ 10
Prozessor	MediaTek MT6765 Octa-Core 1.8 GHz
GPU	IMG PowerVR GE8320
Design	Glasoptik
SIM	2 Nano SIM
Farben	Aurora Blue, Iceland Silver
Größe	165.95 x 76.84 x 9.3 mm
Gewicht	201 g
Akku	5000 mAh Li-Po
Stand-by Zeit	Bis zu 1046 Stunden
Sprechzeit	Bis zu 46,4 Stunden (2G), bis zu 38,4 Stunden (3G)
ROM	128 GB
RAM	4 GB
Externer Speicher	MicroSD bis zu 256 GB
Beschleunigungssensor	Ja
Magnetischer Sensor	Ja
Näherungssensor	Ja
Lichtsensor	Ja
SAR-Wert	Head: 0.914W/kg, Body: 1.538W/kg, Limb: 2.449W/kg
Bildschirm	
Größe	6,55 Zoll
Typ	IPS Technologie, 400 nits
Farben	16.7 Mio.
Auflösung	HD+ 720 x 1600 Pixeldichte: 267 ppi
Multi-Touch	Ja
Verbindungen	
WLAN / Wi-Fi	5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth, Access Point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.2
USB OTG	Ja
USB Anschluss	Typ-C
PC Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3,5 mm Klinke

Foto und Video	
Hauptkamera	Quad: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Optionen	Face Beauty, Night Mode, HDR, Time Lapse, Slow Motion, AI Mode, Super Wide Angle, Bokeh Mode, Macro Mode, Google Lens, Live Filters
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	8 MP
Digital Zoom	4-fach
AutoFokus	Ja
Bildbearbeitung	Ja
Weißabgleich	Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, Cloudy
Videoaufnahmen	1080p@30fps

Multimedia und Unterhaltung	
Audio Formate	MP3, MIDI, AAC, AMR
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	3GPP, MP4, 3GP, H.264

GPS-System	
GPS	Ja
A-GPS	Ja

Anpassungen	
Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Niederlande, Polnisch, Slowenisch, Griechisch, Arabisch, Kroatisch, Latein Serbisch, Rumänisch, Thailändisch, Chinesisch, Vietnamesisch
Wiko-Funktionen	Face Unlock, Wiko Launcher, Simple Mode, Einhandbedienung, Smart Assist, Smart Action, Google Assistant Knopf

Google™ MobileService	
Anwendungen	Ja

Lieferumfang	
WIKO VIEW5 PLUS Smartphone, AC-Adapter, Kopfhörer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Google Assistant Benutzerhandbuch, Quick Start Guide, Sicherheitsbuch	

Listungsdaten (EAN)	
VIEW5 PLUS (128GB+4GB) Aurora Blue	6943279423511
VIEW5 PLUS (128GB+4GB) Iceland Silver	6943279423528

Spezifikationen, Eigenschaften und Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigungsmittel geändert werden.