

WB 44
Fahrzeugantenne
2G/3G/4G/2,4 MIMO

WITTENBERG

www.wittenberg-antennen.de



Fahrzeugantenne 2G/3G/4G MIMO
LOW PROFILE MIMO 2G/3G/4G/2.4

Frequenz: 698-960MHz, 1700-2700MHz
2300-2700MHz, 4900-6000MHz

Gewinn: 698-960MHz 2,3dBi, 1700-2700MHz 5dBi
2300-2700MHz 2dBi, 4900-6000 2dBi

VSWR: Element 1&2 <2,5:1, Element 3&4 <2:1

Masseunabhängig
Widerstand: 50 OHM
max. Eingangsleistung: 50W

Maße: Höhe 62mm/ Durchmesser 170mm
Material: ASA Kunststoff
Farbe: schwarz

Befestigung: 1-Loch Montage
Kabeltyp: SR1-029-B (Cellular)
Kabellänge: 0,3m
Stecker: Element 1&2 SMA Stecker (m) (Cellular),
Element 3&4 SMA Buchse (f) (WIFI)
Ip66
Artikel-Nummer: 103208



www.wittenberg-antennen.de