

WB 20



Glasklebeantenne 698-2700MHz 3m Kabel

Frequenz: 698-960MHz, 1710-2170MHz, 2396-2700MHz

Gewinn: 2dBi

VSWR: <2,5:1

Polarisation: Vertikal

Strahlungsmuster: Omni-
direktional

Widerstand: 50 OHM

max. Eingangsleistung: 25W

Maße: Länge 131mm/ Breite
21,7mm/ Dicke 7mm

Farbe: schwarz

Befestigung: Glasklebepad

Kabeltyp: SR1-174-XLPE



Artikelnummer: Poly-103190