

WB 67



Frequenzen: 698-960MHz, 1710-2170MHz

Gewinn: 2dBi/ 0dBd

Polarisation: Vertikal

Strahlungsmuster: Omni-Direktional

VSWR: <2,5:1

Widerstand: 50 OHM

max. Eingangsleistung: 60W

Maße: Länge 100mm/ Base-Durchmesser 10,5mm

Material: TPE + Polyamide

Farbe: Schwarz

Befestigung: Magnet

Artikelnummer 103302

