

Notebook-Netzteil

00200000 Universal-Notebook-Netzteil "Slim & Light", 19V/65W



Highlightstext:

- Ersatz für verlorengegangene oder defekte Original-Netzteile sowie hervorragend geeignet als Zweitnetzteil fürs Büro, für die Reise oder für zu Hause
- hochwertige Qualität in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit
- Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter
- Klett-Kabelbinder ermöglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat
- USB-Power-Socket versorgt weitere USB-Geräte mit Strom
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus
- kompaktes Reiseformat ist ideal für unterwegs
- insgesamt 8 Notebookstecker für verschiedene Modelle gängiger Hersteller

Verbraucherhinweis:

Sie besitzen ein Universal-Notebooknetzteil von Hama, aber der passende Adapter für Ihr Notebook war im Lieferumfang nicht enthalten? Für die meisten gängigen Modelle etablierter Marken sind Adapter verfügbar, wir schicken Ihnen diese innerhalb weniger Tage unter <http://www.hama.de/adapterservice> kostenlos zu!

Technische Eigenschaften:

- Anschluss: USB-Buchse
- Kompatible Geräte: Notebook
- Kompatible Hersteller: Acer/Asus/Dell/Dynabook/Fujitsu/HP/Lenovo/MSI/Medion/PEAQ/Packard Bell/Samsung/Toshiba/VAIO
- Anzahl Notebookstecker: 8
- Besonderheit: Klett-Kabelbinder/Kostenloser Adapterservice/USB-A Buchse
- Spannungseinstellung Netzteil: Manuell
- Außenmaß Breite: 5,5 cm
- Außenmaß Höhe: 1,82 cm
- Außenmaß Länge: 11,5 cm
- Gewicht: 198,4 g
- Kabellänge Ausgang: 1,45 m
- Kabellänge Eingang: 1,20 m
- Max. Ausgangsleistung: 65 W
- Max. Ausgangsstrom: 3,42 A
- Stromstecker: Euro-Stecker
- Ausgangsspannung: 19 V
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 100-240 V
- Notebook Eingangsspannung: 18-20 V
- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: PC & Notebook

Lieferumfang:

- 1 Universal-Notebook-Netzteil "Slim & Light"
- 8 Notebookstecker
- 1 Netzkabel
- 1 Bedienungsanleitung

Notebook-Netzteil

00200000 Universal-Notebook-Netzteil "Slim & Light", 19V/65W

 4 047443 426567	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	<i>hama</i> [®]	00200000	6	1	1