

MAZDA Scheinwerfer LED



MDU:



Produkttyp	Ersatz für (W)	Licht-Strom lm	System-leistung W	Effizienz lm/W	Nutz-lebensdauer L70	Farb-temperatur K	Ra Wert	Dimmbar	Abmessungen LxBxH mm	Bestell-Nr. EOC
MAZDA Mini Scheinwerfer mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel										
MAZDA BVP007 10W 4000K	bis zu 100 W	850	10	85	35.000	4.000	>80	Nein	115x117x28	33737199
MAZDA BVP007 20W 4000K	bis zu 250 W	1.700	20	85	35.000	4.000	>80	Nein	140x133x28	33738899
MAZDA BVP007 50W 4000K	bis zu 400 W	4.250	50	85	35.000	4.000	>80	Nein	200x181x33	33739599
MAZDA Mini Scheinwerfer mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel mit Bewegungssensor (MDU)										
MAZDA BVP007 20W 4000K MDU	bis zu 250 W	1.700	20	85	35.000	4.000	>80	Nein	150x165x47	33820099
MAZDA BVP007 50W 4000K MDU	bis zu 400 W	4.250	50	85	35.000	4.000	>80	Nein	200x194x45	33821799
MAZDA Scheinwerfer mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel										
MAZDA BVP007 100W 4000k	bis zu 100 W	8.500	100	85	35.000	4.000	>80	Nein	290x278x42	33818799
MAZDA BVP007 200W 4000k	bis zu 250 W	17.000	200	85	35.000	4.000	>80	Nein	395x367x59	33819499