

MAZDA Scheinwerfer LED



MDU:



| Produkttyp | Ersatz für (W) | Licht-Strom lm | System-leistung W | Effizienz lm/W | Nutz-lebensdauer L70 | Farb-temperatur K | Ra Wert | Dimmbar | Abmessungen LxBxH mm | Bestell-Nr. EOC |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------|
| MAZDA Mini Scheinwerfer mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel | | | | | | | | | | |
| MAZDA BVP007 10W 4000K | bis zu 100 W | 850 | 10 | 85 | 35.000 | 4.000 | >80 | Nein | 115x117x28 | 33737199 |
| MAZDA BVP007 20W 4000K | bis zu 250 W | 1.700 | 20 | 85 | 35.000 | 4.000 | >80 | Nein | 140x133x28 | 33738899 |
| MAZDA BVP007 50W 4000K | bis zu 400 W | 4.250 | 50 | 85 | 35.000 | 4.000 | >80 | Nein | 200x181x33 | 33739599 |
| MAZDA Mini Scheinwerfer mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel mit Bewegungssensor (MDU) | | | | | | | | | | |
| MAZDA BVP007 20W 4000K MDU | bis zu 250 W | 1.700 | 20 | 85 | 35.000 | 4.000 | >80 | Nein | 150x165x47 | 33820099 |
| MAZDA BVP007 50W 4000K MDU | bis zu 400 W | 4.250 | 50 | 85 | 35.000 | 4.000 | >80 | Nein | 200x194x45 | 33821799 |
| MAZDA Scheinwerfer mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel | | | | | | | | | | |
| MAZDA BVP007 100W 4000k | bis zu 100 W | 8.500 | 100 | 85 | 35.000 | 4.000 | >80 | Nein | 290x278x42 | 33818799 |
| MAZDA BVP007 200W 4000k | bis zu 250 W | 17.000 | 200 | 85 | 35.000 | 4.000 | >80 | Nein | 395x367x59 | 33819499 |