

# MAZDA Einbaustrahler



Produkttyp	Licht-Strom	System-leistung	Effizienz	Nutz-lebensdauer	Farb-temperatur	Ra Wert	Dimmbar	Abmessungen LxBxH	Bestell-Nr. EOC
	lm	W	Lm/W	L70	K			mm	
Schaltbar									
MZD SL252 EC RD 070 3W 27K W HV 06	200	2	67	35.000	4.000	>80	Nein	90x67 Deckenausschnitt 75	16400000
MZD SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	330	5	66	35.000	4.000	>80	Nein	90x67 Deckenausschnitt 75	16404800