


SBSQ 4467 X

Side-By-Side, 4-türiger Kühlschrank



Highlight

Blaue Zone



In der Blauen Zone werden Obst und Gemüse während der Lagerung im Kühlschrank einem speziellen Blaulicht ausgesetzt. Dadurch wird die natürliche Photosynthese fortgesetzt – Vitamingehalt, Saftigkeit und Frische bleiben erhalten.

Details



Technische Daten

617 l Bruttonutzinhalt

NoFrost

LED Display

Multizone

Kühlteil

- 367 Liter Nutzinhalt
- Blaue Zone
- 30 Liter SuperFresh Zone (0-3°C)
- Schnellkühlfunktion
- 3 Abstellflächen
- 6 Türabsteller
- 2 transparenten Gemüsefächer
- Direktwasseranschluss /Wasserspender/Eisspender
- Innenraumbeleuchtung mit LED

Gefrierteil

- 154 Liter Nutzinhalt
(wenn beide Zonen im Gefriermodus sind)
- Automatisches Abtauen – No Frost
- Schnellgefrierfunktion
- 3 transparente Laden
- 3 Abstellflächen
- Innenraumbeleuchtung

Hygiene

- Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter
- Ionizer

Technische Daten

- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,967 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 353 kWh
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Bei Störung max Lagerzeit in Std: 15
- Klimaklasse: SN-T

Abmessungen

- H x B x T in cm: 182 x 90,8 x 70,5

Farbe

- Edelstahl

Garantieinformation

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektrabregenz Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

SBSQ 4467 X

Type	Side-By-Side, 4-türiger Kühlschrank
Höhe in cm	182
Kontrollsystem	Elektronisch
Kühltechnologie	No Frost
Active dual cooling system	NeoFrost Triple Cooling
Display	LED
	Kapazität
Bruttonutzinhalt in Liter	617
Nutzinhalt Kühlteil in Liter	367
0° Zone (SuperFresh) in Liter	30
Nutzinhalt Gefrierenteil in Liter	154
	Funktionen des Kühlteils
ErnteFrisch	-
Blaue Zone	x
SuperFresh Zone 0-3 °C	x
Schnellkühlfunktion	x
Anzahl der Abstellflächen	3
Anzahl der Türabsteller	6
Anzahl der transparenten Gemüfefächer	2
Chrombeschichtete Weinablage	-
Minibar	-
Wasserspender	x
Eisspender	x
Innenraumbelichtung	x
	Funktionen des Gefrierteils
Anzahl der Sterne	4
Schnellgefrierfunktion	x
Anzahl der Laden	3
Anzahl der Klappen	-
Anzahl der Abstellflächen	3
Innenraumbelichtung	x
Eiswürfelbehälter / Twist&Serve	- / -

Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter	x	Hygiene	x
Ionizer	x		x
		Energieeffizienz	
Energieeffizienzklasse	A++		
Energieeffizienzklasse EU 2021	-		
Klimaklasse	SN-T		
Energieverbrauch in kWh / Tag	0,967		
Energieverbrauch in kWh / Jahr	353		
Kühlgas	R600a		
		Technische Daten	
Elektrische Spannung (V)	230		
Elektrische Frequenz (Hz)	50		
Absicherung (A)	0,8		
Anschlusswert in Watt	200		
Geräuschpegel (dBA)	38		
Gefriervermögen kg / 24h	8		
Bei Störung max Lagerzeit in Std.	15		
Türanschlag wechselbar	-		
Multizone	x		
		Abmessungen und Gewicht	
Höhe, cm	182		
Breite, cm	90,8		
Tiefe, cm	70,5		
Bruttogewicht in kg	155		
Nettogewicht in kg	145		
		Farboptionen	
Farbe	Edelstahl		

