

Powerbank 10.000 mAh

Zwei USB-A-Ausgangsports (2,1 A und 1 A), zwei Eingangsports (USB-C und Micro-USB, jeweils 2 A), 10.000 mAh, weiß

Part No.: [406277](#)

EAN-13: 0766623406277 | UPC: 766623406277

Merkmale:

- Praktischer, aufladbarer, externer Zusatzakku für mobile Geräte
- Energiereserve mit bis zu 10.000 mAh
- Energiereserve mit bis zu 10.000 mAh über zwei USB-A-Ladeports, ideal wenn keine Steckdose verfügbar ist
- Zwei USB-A-Ports liefern bis zu 5 V bei 2,1 A und 1 A
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Schnell aufladbar via USB-C oder Micro-USB
- LEDs zur Anzeige der Akkuleistung auf einen Blick
- Leistungsstarker, effizienter Lithium-Polymer-Akku für langen und zuverlässigen Einsatz
- Ideal für Smartphones, Tablets und mehr
- Taschentaugliches, kompaktes und stylisches Design, ideal für unterwegs
- 2 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- FCC
- RoHS

Allgemein

- Akku: ein Lithium-Polymer-Akku, integriert
- LEDs zur Anzeige der Akkuleistung in Prozent: 1 LED (<25%), 2 LEDs (25% – 49%), 3 LEDs (50% – 74%) und 4 LEDs (75% – 100%)
- Taste zur Aktivierung der LEDs und Akkuanzeige

Stromversorgung

- Leistungsaufnahme: USB 5 V, 2 A
- Ausgangsleistung: USB 5 V, 2,1 A max.
- Kapazität: 10.000 mAh
- Wattstunden: 37
- Überspannungsschutz
- Überladungsschutz
- Überhitzungsschutz

Ports

- 2 x USB-A: 2.1 A and 1 A (Ausgang)
- 1 x Micro-USB: 2 A (Eingang)
- 1 x USB-C: 2 A (Eingang)

Physische Details

- Betriebstemperatur: beim Laden 0 – 40°C; beim Entladen -10 – 60°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Abmessungen: 136 x 67 x 15 mm
- Gewicht: 230 g

Lieferumfang

- Powerbank 10.000 mAh
- 2-in-1 USB-Ladekabel (USB-C und Micro-USB auf USB-A), 20 cm
- Kurzanleitung



