



Artikelnummer 1173100100
EAN 4007123668434

BESCHREIBUNG

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Arbeitsstrahler kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Li-Ion Akku 3,7 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, IK 08.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1,500 lm	Anzahl der Batterien	1
Leistungsaufnahme	15 W	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	5 Ah	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Spannung	3.7V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	25 h	Schutzart (IP)	IP65
Akku-Ladezeit ca.	3 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.04 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.77 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	14,5 cm x 6,5 cm x 20 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4,8 cm x 11,4 cm x 18 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 1500 MA, 1x Ladekabel, 1x Tragetasche