



Artikelnummer 1171410301  
EAN 4007123671557

## BESCHREIBUNG

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 - 50 - 25 %.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Li-Ion Akku 11,1 V/4,4 Ah mit Ladeanzeige.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	3,000 lm	Anzahl der Batterien	1
Lichtausbeute	100 lm/W	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	4.4 Ah	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Spannung	11.1 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	12 h	Schutzart (IP)	IP54
Akku-Ladezeit ca.	5 h		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.95 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.48 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	21,5 cm x 21 cm x 29,1 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	21 cm x 20,5 cm x 22,5 cm		

## LIEFERUMFANG

360° LED Akku Baustrahler BF 3000 MA, Netzteil