



Artikelnummer 1177310  
EAN 4007123667918

## BESCHREIBUNG

- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100 % - 40 % - 10 % - SOS – Rot
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB-Ladekabel.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	400 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Bauart	18650
Akku-Kapazität	2.6 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	50 h	Schutzart (IP)	IP44
Akku-Ladezeit ca.	4 h		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.24 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.18 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 6,5 cm x 12 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5,9 cm x 8,5 cm x 11,4 cm		