



Artikelnummer 1167820301
EAN 4007123670314

BESCHREIBUNG

- Ideal für den harten Einsatz.
- Robustes und flexibles Verlängerungskabel mit 3-fach Gummikupplung mit selbstschließendem Deckel.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Permanent-Steckdosen	3
Kabellänge	25 m	Steckdosen gesamt	3
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4.05 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4.04 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	28 cm x 28 cm x 11 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	28 cm x 28 cm x 11 cm		

LIEFERUMFANG

Baustellen-Verlängerungskabel mit 3-fach Gummikupplung IP44