



Artikelnummer 1161750020  
EAN 4007123667406

## BESCHREIBUNG

- Mit Schutzkontakt-Stecker und 4-fach Steckdosen-Powerblock.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	BREMAXX	Permanent-Steckdosen	4
Kabellänge	5 m	Steckdosen gesamt	4
Kabelbezeichnung	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	blau		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.91 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.91 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 19 cm x 26 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9 cm x 19 cm x 26 cm		

## LIEFERUMFANG

Verlängerungskabel IP54 mit Powerblock