

brennenstuhl®

Garant G Bretec IP44 Gartenkabeltrommel 23 + 2m AT-N05V3V3-F3G1,5



**CABLE
Pilot**



Design geschützt.

Technische Daten

Artikelnummer:	1183520100	Verpackung:	Anhänger
EAN:	4007123671243	Produktgewicht (ohne Verpackung):	3,89 kg
VPE:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	25 cm
Kabellänge:	23 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	19,5 cm
Zusätzliche Kabellänge:	2 m	Produkthöhe (ohne Verpackung):	34 cm
Kabelbezeichnung:	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	3,9 kg
Kabelfarbe:	rot	Produktlänge (inkl. Verpackung):	25 cm
Schutzart (IP):	IP44	Produktbreite (inkl. Verpackung):	19,5 cm
Trommeldurchmesser:	240 mm	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	34 cm

Produkttexte

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- * Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- * Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- * Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- * Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- * Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- * Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- * Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- * Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.