Garant IP 44 Kabeltrommel 20 m H05VV-F 3G1,5

Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien, IP 44.









MADE IN GERMANY IP44

Artikelnummer	1098530001
EAN	4007123667529

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff.
- Mit verzinkten Stahlrohrgestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	**Trommeldurchmesser**	240 mm
Kabellänge	20 m	**Stecksystem Stecker**	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	**Max. Strombelastbarkeit**	16 A
Kabelfarbe	rot	**Schutzart (IP)**	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	3,2 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3,2 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	19 cm x 25 cm x 34 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 25 cm x 34 cm		