Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel 38+2 m H05VV-F3G1.5

Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien, IP 44.









MADE IN GERMANY IP44

Artikelnummer	1098560001
EAN	4007123670185

BESCHREIBUNG

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC
Kabellänge	38 m + 2 m
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kabelfarbe	rot
Trommeldurchmesser	290 mm
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne
Stecksystem Steckdose	Ohne
Stecksystem Stecker	Typ F (Schutzkontakt)
Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nenneingangsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	5,5 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 29 cm x 37 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	5,5 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19 cm x 29 cm x 37 cm