

brennenstuhl®

Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel 38+2m H05VV-F3G1.5



Technische Daten

Artikelnummer:	1098560001	Verpackung:	Ohne
EAN:	4007123670185	Produktgewicht (ohne Verpackung):	5,48 kg
VPE:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	19 cm
Kabellänge:	38 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	29 cm
Zusätzliche Kabellänge:	2 m	Produkthöhe (ohne Verpackung):	37 cm
Kabelbezeichnung:	H05VV-F 3G1,5	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	5,48 kg
Kabelfarbe:	rot	Produktlänge (inkl. Verpackung):	19 cm
Schutzart (IP):	IP44	Produktbreite (inkl. Verpackung):	29 cm
Trommeldurchmesser:	290 mm	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	37 cm

Produkttexte

Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien, IP 44.

- * Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- * Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- * Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- * Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- * Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- * Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- * Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.