

brennenstuhl®

Brobusta CEE 4 FI IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40m H07RN-F 5G2,5



Technische Daten

Produkttexte

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- * Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- * RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- * CEE-Stecker 400 V/16 A,
- 3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A,
- 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A,
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- * Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
- * Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.