

## Brobusta CEE 2 FI IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit Wagen 30m H07RN-F 5G4,0



### Technische Daten

## Produkttexte

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- \* Fahrbar auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- \* Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- \* RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- \* CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig,  
1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig,  
1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig,  
3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- \* Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
- \* Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- \* FI-Personenschutz-Schalter 30 mA,  
1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A,  
1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.