



Artikelnummer 1175590
EAN 4007123667802

BESCHREIBUNG

- Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
- Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- 10 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	200 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	0.45 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Polymer
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	12 h	Schutzart (IP)	IP20
Akku-Ladezeit ca.	2 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	10	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.09 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.04 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	2,5 cm x 6 cm x 20,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	1,2 cm x 2,5 cm x 12,3 cm		