

FOSCAM D4Z 4MP Dual-Band WLAN PTZ Dome Überwachungskamera

EAN: 6954836000595



Die D4Z ist eine drehbare und schwenkbare Full HD wetterfeste und gegen Vandalismus geschützte Netzwerkkamera der Marke Foscam. Diese WLAN-Kamera ist für die Überwachung Ihres Geschäfts, Büros, Lagers oder Außenbereichs bestens geeignet.

Das drahtlose Dual-Band WLAN der Überwachungskamera arbeitet sowohl mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität und Leistung. Der 5 GHz-Kanal mit weniger Interferenzen macht das Netzwerk besser geeignet für Anwendungen wie Video-Streaming, denn es reagiert sehr empfindlich auf Paketverluste und Verzögerungen, so dass Sie ein flüssigeres Full HD-Streaming erleben können.

ein flüssigeres Full HD-Streaming erleben können.

Eine horizontale Drehung um 350° und eine vertikale Drehung um 85° ist möglich, so dass fast ein 360°-Blickwinkel ohne Blindzone abgedeckt wird. Mit dem 4-fachen optischen Zoom mit Autofokus lässt sich jedes Detail im Nahbereich perfekt und realistisch darstellen.

Diese Überwachungskamera verfügt über eine Funktion zur Erkennung von Menschen mit fortschrittlicher KI-Technologie. Damit können Sie die meisten Fehlalarme vermeiden, die durch Lichtwechsel, flatternde Vorhänge, fliegende Vögel oder andere Bewegungen von Nicht-Personen ausgelöst werden.

Diese IP-Kamera erfasst klarere und schärfere Bilder und Videos und ermöglicht einen Nachtsichtbereich von bis zu 20 m.

Diese WLAN-Überwachungskamera unterstützt Alexa & Google Assistent. Sie können auf Amazon Echo Show oder Google Smart Devices sehen, wer an Ihrer Haustür oder in Ihrem Garten gerade ist, und müssen nicht die Foscam App auf Ihrem Mobiltelefon öffnen.

Highlights

- 4-facher optischer Zoom
- 2,4 GHz / 5 GHz Dual Band WLAN-Netzwerk
- Unterstützung von Alexa & Google Assistent
- Intelligente Erkennung & Nachrichten mit Push-Funktion
- Fast 360°-Blickwinkel
- 4 MP (2304 x 1536) Full HD
- Nachtsicht bis 20 Meter
- Vorinstallierte 64 GB microSD-Speicherkarte (Unterstützt SD-Karten mit bis zu 128 GB zum Speichern von Videos)
- Geschützt gegen Witterung und Vandalismus (IP66- und IK10)

Technische Daten

Modell		D4Z
Chipsatz	CPU	MSC316DM
Video	Optisches Zoom	4x
	Objektiv	f:2,8- 12mm, F:1,4-2,8
	Sensor-Typ	1/2,7" CMOS
	Blickwinkel	Horizontal: 32° - 100°; Diagonal: 40° - 130°
	Min. Beleuchtung	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
	Auflösung (Max.)	4,0 MP (2304 x 1536)
	IR-LED	2 IR-LEDs
	Nachtsicht	Bis 20 m
	Infrarot-Modus	Automatisch oder manuell
	IR-CUT	√
	Bildfrequenz	20 fps (2k), nach unten einstellbar
	Bildrate	4 MP (2304x1536) 20 Bilder/s, 3 MP (2304x1296) 25 Bilder/s, 1080P (1920x1080) 25 Bilder/s, 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480)
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar
	Spiegelung	√
	WDR	√
Bildkomprimierung	H.264	
Stream	Dual Stream	
Netzwerk	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
	P2P	√
	ONVIF	√
	Ethernet	RJ45-Anschluss mit 10/100 Mbit/s
	SD-Karten-Steckplatz	√ (Extern)
	SD-Verwaltung	√
	Reset	Resetknopf ist verfügbar
	Audioeingang/-ausgang	√
	2-Wege-Audio	Unterstützt Zweiwege-Audio
WLAN	Drahtloser Standard	IEEE802.11b/g/n/ac
	Drahtlose Sicherheit	WPA, WPA2
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbps (Max.); IEEE802.11g: 54Mbps (Max.); IEEE802.11n: 150Mbps (Max.); IEEE802.11ac: 433 Mbps (Max.);
	EZLink	√
Alarm	Bewegungserkennung	√
	Erkennung von Menschen	√
	Ton-Erkennung	√
	Alarm-Aufzeichnung	√
	Zeitplan-Aufzeichnung	√
	E-Mail/FTP-Alarm	√
	Lagerung	Micro SD-Karte 64 GB vorinstalliert (max. 128 GB), lokale, NVR, FTP und Cloud-Speicher
Eigenschaften der Software	PT	Schwenk- / Neigewinkel: H=350°, V=85°
	Voreingestellt	√
	Kreuzfahrt	√
	Digitales Zoom	6x
	Multi-Kamera	√
	Schnappschuss	√
	Wiedergabe	√

	DST	√
	Cloud	√
	Push Nachricht	√
	Benutzer-Konten	Benutzerrolle auf drei Ebenen
	IP-Filterung	√
Intelligenter Assistent	Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa, Google Assistent
Systemvoraussetzungen	Betriebssystem	Microsoft Windows XP, 7, 8, 10; Mac OS, iOS, Android
	Browser	Microsoft IE8 und höhere Versionen oder kompatible Browser; Google Chrome; Apple Safari.
Abmessungen	Abmessung (L x B x H)	108 (L) x 108 (W) x 102 (H) mm
	Nettogewicht	518 g
Stromversorgung	Leistungsaufnahme	<20 W
	Stromversorgung	DC 12V/2,0A
Allgemein	Wasserdicht	IP66
	Vandalismussicher	IK10
	Betriebstemperatur	-20°C - 50°C (-4°F ~ 122°F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% - 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C - 50° (-4°F ~ 122°F)
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% - 90% nicht kondensierend

Lieferumfang

- Foscam D4Z Dome Überwachungskamera
- WLAN-Antenne
- Netzteil
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montageplatte