



Produktbeschreibung: für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP 66)

- hergestellt aus UV-beständigem Material
- integrierte Dichtung in den Befestigungslöchern für die Schrauben
- perfekte Abdichtung der Kabel und Rohre
- integrierter O-Ring ermöglicht Installation der Kabeldurchführung mit Rohren
- für die direkte Montage auf der Oberfläche geeignet, keine Isolierunterlage notwendig
- Edelstahlschrauben für die Befestigung des Deckels
- für Installation der speziellen Klemmleiste S-KSK 1 geeignet
- 7x Eingänge Ø25 mm; 1x Eingänge Ø20 mm

Material - Dose: PP (halogenfrei, bleifrei)

Material- Deckel: PA (halogenfrei, bleifrei)

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Schutzgrad: IP 66

Gewicht: 147 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60 670-1

Lagerung: ČSN 64 0090

KSK 100_KA - hellgrau RAL 7035, Dosen inkl. Deckelschrauben und Blenden, einzeln in Stretchfolie verpackt und etikettiert; 30 Stk. im Karton

KSK 100_FA - schwarz, Dosen inkl. Deckelschrauben und Blenden, einzeln in Stretchfolie verpackt und etikettiert; 30 Stk. im Karton

- Zubehör:
- Klemme S-66
 - Klemme S-KSK 1
 - Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018