



Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und Stromstärke bis max. 16 A
 mehrere Eingänge ermöglichen vielfältige Installationen
 vormontierte Montageschrauben mit Kunststoffflaschen haben zur schnellen Installation ein Doppelganggewinde einsetzen von schraublosen Klemmen möglich
 Einlässe aus flexiblem Material
 Durchstoßmembranen für Kabel und Rohre (12x Ø6-10mm; 2x Ø16-20mm; 2x Ø20-25mm)
 Luftdichtheit auch bei installiertem Kabel oder Rohr gewährleistet
 für Niedrigenergie- oder Passivhäuser gut geeignet
 die Installation vermeidet Luftströmung
 bei der Montage muss der Hohlwandrand nicht abgesenkt werden

Material: PVC (bleifrei)
 Farbe: ocker
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Brandklasse des Baustoffs: A1-F
 Gewicht: 85 g
 gemäß der Norm: ČSN EN 60 670-1
 Lagerung: ČSN 64 0090

KO 97/LD_NA - Dose mit vormontierten Schrauben für Befestigung in Hohlwänden, inklusive Deckel KO 97 V, VPE - 72 Stk. lose im Karton

Zubehör: Klemme SP-96
 Schraublose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeug: Bohrer für Hohlwände VPT 97 (Ø 105mm)
 Universalgreifer VPTU