

Dual

BTP 2 – Portabler Bluetooth Lautsprecher mit Lichteffect



Der portable Bluetooth-Lautsprecher Dual BTP 2 bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Lieblingslieder an jedem Ort zu hören: Der Bluetooth-Lautsprecher überzeugt nicht nur durch hervorragenden Sound, sondern wartet sogar mit einer integrierten Lichtshow für Ihr Smartphone oder Tablet auf. Ein Muss für jede Party, oder für ein schönes Ambiente zu Hause. Die Lichteffekte können dabei in den Farben Weiß, Pink, Grün, Blau, Gelb, und Violett eingestellt werden, in den Modi musikintensiver Farbwechsel, langsamer Farbwechsel oder in einer Farbe. Die Fernbedienung dient dabei zur bequemen Einstellung der Farbe, steuert die Wiedergabe und den jeweiligen Modus. Darüber hinaus lassen sich im TWS-Modus zwei BTP 2 Bluetooth-Lautsprecher zu einem Stereo-Paar koppeln. Über die Bluetooth-Verbindung kann Ihre Musik im optimalen Stereoklang über beide Bluetooth-Lautsprecher simultan wiedergegeben werden. Dank des Tragegriffes, können Sie den Dual BTP 2 überall mit hinnehmen. Der wiederaufladbare Akku hat eine Kapazität von 10 Stunden bei Musikgenuss bei halber Lautstärke.

Eigenschaften:

- Bluetooth 5.0 zur kabellosen Musikübertragung via Smartphone und Tablet mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern
- 2 Lautsprecher koppelbar im TWS-Modus
- USB-Anschluss zur Wiedergabe von Speichermedien
- AUX-IN Audioeingang (3,5 mm)
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (2.200 mAh)
- Eingebauter Lautsprecher
- LED-Lichteffekte in Farben: Weiß, Pink, Grün, Blau, Gelb, Violett
- Licht-Intensität einstellbar: Aus, 20%, 50%, 100%
- LED-Modi: Musiksensitiver Farbwechsel, langsamer Farbwechsel, eine Farbe
- Mit PU-Leder Trageschleufe
- Inklusive Fernbedienung zur bequemen Einstellung der LED-Farbe, Steuerung der Wiedergabe und Einstellung der Modi
- Inklusive USB-Kabel (ohne USB Netzteil)



BTP 2 – Portabler Bluetooth Lautsprecher mit Lichteffect

Abmessungen Gerät:
200 x 163 x 200 mm (B x H x T)

Gewicht: 800 g

Spannungsversorgung:
Micro-USB-Eingang
DC 5 V/ 1A

Batteriebetrieb:
Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
5 V/ 2200 mAh, Typ 18650

Batterie Fernbedienung:
Typ CR 2025

Ausgangsleistung:
1 x 5 W RMS

Bluetooth Version:
5.0
Protokoll: A2DP/ AVRCP
Reichweite ca. 10 m

USB:
2.0 (FAT/ FAT32)

Max. unterstützte Kapazität: 32 GB

Umgebungsbedingungen:
+5 °C bis +35°C
5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Anschlüsse:
AUX-Anschluss (3,5 mm Klinke)
USB-Anschluss

EAN: 4260136676869