

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700K E27

SMART+ WiFi Classic Multicolour | Klassische Kolbenform mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Drahtlose Steuerung über App
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App (ab Android 6.0) oder iPhone (ab iOS 10)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|   |            |
|---|------------|
| <b>Betriebsfrequenz</b>                         | 50...60 Hz |
| <b>Bemessungsleistung</b>                       | 9,50 W     |
| <b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b> | >0,5       |
| <b>Nennleistung</b>                             | 9,50 W     |
| <b>Nennspannung</b>                             | 230 V      |
| <b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>    | 75 W       |

Photometrische Daten

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>                | RGBW                      |
| <b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b> | 0,70                      |
| <b>Standardabweichung des Farbgleichs</b>      | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| <b>Einstellbare Farbtemperatur</b>             | 2700...6500 K             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                    | 1055 lm                   |
| <b>Nennlichtstrom</b>                          | 1055 lm                   |
| <b>Bemessungsfarbtemperatur</b>                | 2700 K                    |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>                  | 80                        |

Lichttechnische Daten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Startzeit</b>          | < 0,5 s  |
| <b>Aufwärmzeit (60 %)</b> | < 0,50 s |

Abmessungen & Gewicht



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Produktgewicht</b> | 50,00 g  |
| <b>Außenkolben</b>    | A60      |
| <b>Länge</b>          | 115,0 mm |
| <b>Durchmesser</b>    | 60,0 mm  |
| <b>Gesamtlänge</b>    | 115,0 mm |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Maximaler Durchmesser</b> | 60,0 mm |
|------------------------------|---------|

Lebensdauer

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b>     | 100000  |
| <b>Bemessungslampenlebensdauer</b> | 15000 h |
| <b>Nennlebensdauer</b>             | 15000 h |

Zusätzliche Produktdaten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Quecksilberfrei</b>          | Ja  |
| <b>WEEE-Piktogramm anzeigen</b> | Ja  |
| <b>Anmerkung zum Produkt</b>    | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
| <b>Sockel (Normbezeichnung)</b> | E27   |

Einsatzmöglichkeiten

|                |    |
|----------------|----|
| <b>Dimmbar</b> | Ja |
|----------------|----|

Zertifikate & Standards

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | A+           |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 10 kWh/1000h |

**VERPACKUNGSMITTEL**

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075485815 | Faltschachtel<br>3                     | 67 mm x 130 mm x 204 mm             | 317,00 g       | 1.78 dm <sup>3</sup> |
| 4058075485822 | Versandschachtel<br>12                 | 270 mm x 213 mm x 145 mm            | 1504,00 g      | 8.34 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.