

PRODUKTDATENBLATT

NEON FLEX 5M

NEON FLEX | Dekorative warmweiße LED-Strips für Außenanwendungen mit homogener Lichtverteilung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche
- Indirekte und direkte Beleuchtung
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Nennleistung | 29,00 W |
| Betriebsart | Externer LED-Treiber |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 1700 lm |
| Lichtausbeute | 59 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 13,5 mm |
| Höhe | 6,7 mm |
| Produktgewicht | 700,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Silikon |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Alle Oberflächen |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP44 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075504721 | Faltschachtel 1 | 64 mm x 299 mm x 275 mm | 982,00 g | 5.26 dm ³ |
| 4058075504738 | Versandschachtel 4 | 570 mm x 314 mm x 158 mm | 4433,00 g | 28.28 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.