



## SUBWOOFER Y-CINCH-KABEL

### BOOOM!

Fertig konfektioniertes Y-Subwoofer-Kabel für den Anschluss von Aktiv-Subwoofern an eine Home-Cinema-Anlage! Optimal für die Verbindung eines Aktiv-Subwoofers (Stereo-Eingang) mit einem AV-Receiver (Mono-Ausgang). Durch den großen Querschnitt des Innenleiters und den koaxialen Aufbau ist dieses Oehlbach-Kabel speziell für die Übertragung tiefer Frequenzen geeignet. Zudem garantiert der Innenleiter aus sauerstofffreiem OFC-Kupfer eine absolut präzise und druckvolle Basswiedergabe. Die effektive Schirmung aus Kupfergeflecht eliminiert alle auftretenden Signalstörungen und sorgt für eine perfekte Übertragungsqualität.



Biegeradius	40 mm
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Geometrie	Rund
Schirmungsaufbau	1 x Kupfer-Geflecht
Features	24kt vergoldeten Kontakte , 30 Jahre Garantie, 100% Kontaktsicherheit, German Technology
Aussenmantelmaterial	hochflexibles Kabel
Kabel-Durchmesser	2 x 5,5 mm

Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN	UVP
22702	2 m	Blau	4003635227022	29.99 €
22703	3 m	Blau	4003635227039	36.99 €
22705	5 m	Blau	4003635227053	44.99 €
22710	10 m	Blau	4003635227107	79.00 €
22711	12.50 m	Blau	4003635227114	89.00 €
22712	15 m	Blau	4003635227121	99.00 €
23702	2 m	Anthrazit	4003635237021	29.99 €
23703	3 m	Anthrazit	4003635237038	36.99 €
23705	5 m	Anthrazit	4003635237052	44.99 €
23708	8 m	Anthrazit	4003635237083	69.99 €
23710	10 m	Anthrazit	4003635237106	79.00 €
23711	12.50 m	Anthrazit	4003635237113	89.00 €
23712	15 m	Anthrazit	4003635237120	99.00 €

