



Terminal



SIGNALRICHTUNG



Bi-Direktional

# KABELBRÜCKEN

## JUMP!

 6 MM<sup>2</sup>, 2 PAAR

**UVP: 30.99 €**

Kabelbrücken aus 6 mm<sup>2</sup> versilberten OFC-Kupfer zur optimalen Verbindung der Bi-Wire Terminals. Kabellänge 4 x 0,1 m.

 SPOFC  
SILVER PLATED  
COPPER

**24ct  
GOLD**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Maße Verpackung      | 170mm / 30mm / 85mm                          |
| Farbe                | Glasklar                                     |
| Gewicht (Netto)      | 70 g   |
| Inhalt               | 4 Stück                                      |
| Innenleiter-Material | SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer |
| Kabel-Geometrie      | Rund   |
| Kabellänge           | 0.10 m                                       |
| Features             | 24kt vergoldeten Kontakte                    |
| Aussenmantelmaterial | Kunststoff                                   |

| Art.-Nr. | Länge  | Farbe    | EAN           | UVP     |
|----------|--------|----------|---------------|---------|
| 5005     | 0.10 m | Glasklar | 4003635050057 | 30.99 € |

Art. Nr. 5005



Weitere Information:

