



VIDEO  
EQUIP  
PERFORMANCE


pure online



HDMI



SIGNALRICHTUNG



## PREMIUM HIGH SPEED HDMI® KABEL BLACK MAGIC CLASSIC

Das Oehlbach Black Magic Classic Premium HDMI-Kabel setzt Standards für die Bild- und Tonqualität im Home Cinema. Erhältlich in zwei Farben – Schwarz und Weiß – und mit Längen von 1,5 oder 2 Meter unterstützt es mit dem Standard HDMI 2.0b kristallklare 4K-Bilder mit bis zu 60Hz und dazu raumfüllenden Sound mit Dolby Atmos, Dolby True HD oder DTS HD und weiteren Formaten. Die technische Ausstattung überzeugt sofort: dreifache Abschirmung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse und ein Innenleiter aus hochwertigem reinem, sauerstofffreiem Kupfer. Zusammen mit 30 Jahren Garantie und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt jedes Black Magic Classic HDMI-Kabel aus der Oehlbach Performance-Serie die hohen Ansprüche im Home Entertainment.



Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Geometrie	Rund
Schirmung	3-fach
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Aluminium-Geflecht
Tonformat	DTS:X, Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS HD, DTS-HD Master Audio, DTS, Dolby Digital Plus
Übertragungsrate	18 Gbps
Auflösung	4K UHD 50/60 Hz
HDMI Features	Dolby Vision, Deep Color 30/36/48-bit, ARC – Audio Rückkanal, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, HDMI CEC Automated A/V Control, 32 digitale Audio-Kanäle, 3D-TV bei 4 K Auflösung, HDR - High Dynamic Range Image, x.v.Color – Additional Color Space, Datenrate 18 GBit/s, 21:9 Cinema-Bildformat, CEC 2.0
Features	24kt vergoldeten Kontakte, German Technology, 30 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN	UVP
62001	1.50 m	Weiß	4003635620014	43.99 €
62002	2 m	Weiß	4003635620021	47.99 €
62003	1.50 m	Schwarz	4003635620038	43.99 €
62004	2 m	Schwarz	4003635620045	47.99 €

Weitere Information:

