

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA CLASSIC CALICE 50CM Post E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Betriebsart</b>  | Netzspannung |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V  |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz     |

Daten des Leuchtenvorschaltgeräts

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>ECG - Dimmbar</b> | No |
|----------------------|----|

Abmessungen & Gewicht



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Durchmesser</b>    | 120,0 mm |
| <b>Höhe</b>           | 500,0 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 980,00 g |

Farben & Materialien

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Gehäusematerial</b>    | Edelstahl |
| <b>Produktfarbe</b>       | Stahl     |
| <b>Gehäusefarbe</b>       | Stahl     |
| <b>Material Abdeckung</b> | Glas      |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Montageart</b> | Anbau |
| <b>Montageort</b> | Boden |

Einsatzmöglichkeiten

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Dimmbar</b>      | Nein                                |
| <b>Anschlussart</b> | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>LED-Modul austauschbar</b> | Nicht austauschbar |
|-------------------------------|--------------------|

Zertifikate & Standards

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Schutzklasse</b> | I                 |
| <b>Schutzart</b>    | IP44              |
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/RoHS |

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075477995 | Faltschachtel<br>1                     | 162 mm x 162 mm x 554 mm            | 1176,00 g      | 14.54 dm <sup>3</sup> |
| 4058075478008 | Versandschachtel<br>2                  | 577 mm x 347 mm x 190 mm            | 2954,00 g      | 38.04 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.