

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6823012

EAN 4015609197330

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 6 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 4 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:

3 Vorprägungen oben und unten M40/M50

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
 Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	6,3 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	404 mm
Breite	290 mm
Tiefe	171 mm

Maßblatt

