

Funk-Türklingelset

Stummschaltfunktion & visueller Alarm

Dieses Funk-Türklingelset hat eine max. Reichweite von 175m und 8 Melodien mit Lautstärkereger. Die tragbare Türklingel ist batteriebetrieben, so dass sie überall platziert werden kann. Die Klingeltaste verfügt über eine LED-Bedienbestätigung.



DBY-23511 DBY511



Anzahl der Melodien	8
Reichweite	175 m
Blinklicht	Ja
Stummschaltfunktion	Ja
Anzeige: Akku bitte laden!	Nein
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Verbesserte Tonqualität	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 4-Schritte
Stromversorgung Türklingel	Batterie
Dezibel	85 dB
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Micro-USB-Anschluss	Ja
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Batterieformat	AA
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 15.3 x 4.04 | EAN-Nr. Produkt: 8711658440156
 Bruttogewicht (kg): 0.15 | Nettogewicht (kg): 0.15

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 24.5 x 52 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658440088
 Bruttogewicht (kg): 3.6

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 480 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 4 x 5 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 14400 / 28800 / 31680

