

## Funk-Türklingelset

Stummschaltfunktion & visueller Alarm

Funk-Türklingelset mit maximaler Reichweite von 175m und 8 Melodien mit Lautstärkeregl. Die steckbare Türklingel kann in eine Steckdose eingesetzt werden. Die Klingeltaste ist batteriebetrieben, mit LED-Bestätigung beim Drücken.



DBY-23512 BY512

Anzahl der Melodien	8
Reichweite	175 m
Blinklicht	Ja
Stummschaltfunktion	Ja
Anzeige: Akku bitte laden!	Nein
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Verbesserte Tonqualität	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 4-Schritte
Stromversorgung Türklingel	Plug-In-Stecker
Dezibel	85 dB
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433,92 MHz
Micro-USB-Anschluss	Nein
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie



### Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 15.3 x 7.73 | EAN-Nr. Produkt: 8711658440361

Bruttogewicht (kg): 0.15 | Nettogewicht (kg): 0.15

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 35 x 57.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658440293

Bruttogewicht (kg): 3.6

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 336 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 3 x 4 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 10200 / 20400 / 22440

