

Funk-Türklingelset

36 Melodien & 100 Meter Reichweite

Dieses Funkl-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 100 M und 36 Melodien mit Lautstärkereger. Die Türklingel kann in einer Steckdose platziert werden und der Klingeltaster ist batteriebetrieben.



Anzahl der Melodien	36
Reichweite	100 m
Dezibel	80 dB
Einfach zu installieren	Ja
Lautstärkeregerung	Ja, 4-Schritte
Stromversorgung Türklingel	Plug-In-Stecker
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433,92 MHz
Melodieauswahl	Auf Glockenton
Nummer anschließbarer Türklingen	2
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

DBY-21132 DB132



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 15.3 x 7 | EAN-Nr. Produkt: 8711658448022
Bruttogewicht (kg): 0.18 | Nettogewicht (kg): 0.18

Umkarton: h x b x D (cm): 41.5 x 24 x 22.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658447957
Bruttogewicht (kg): 6.5

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 576 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 24 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 10200 / 20400 / 22440

