

## Funk-Türklingelset

16 Melodien & 150 Meter Reichweite

Dieses Funk-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 150 M und 16 Melodien mit Lautstärkeregl. Die Türklingel kann in einer Steckdose platziert werden und der Klingeltaster ist batteriebetrieben.



DBY-22312 B312

Anzahl der Melodien	16
Reichweite	150 m
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Einfach zu installieren	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 5 Stufen
Dezibel	80 dB
Stromversorgung Türklingel	Plug-In-Stecker
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433,92 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Nummer anschließbarer Türklingen	6
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie



### Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 15.3 x 6.69 | EAN-Nr. Produkt: 8711658440354

Bruttogewicht (kg): 0.18 | Nettogewicht (kg): 0.18

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 35 x 57.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658440422

Bruttogewicht (kg): 7.56

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 288 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 3 x 4 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 10200 / 20400 / 22440

