

Funk-Türklingelset

16 Melodien & 150 Meter Reichweite

Funk-Türklingelset mit maximaler Reichweite von 150 M, 16 Melodien mit Lautstärkeregler. Die Türklingel kann in einer bestehenden Steckdose durchgesteckt werden, so dass die Steckdose nicht verloren geht. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben.



DBY-22313 B313

Anzahl der Melodien	16
Reichweite	150 m
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Einfach zu installieren	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 5 Stufen
Dezibel	80 dB
Stromversorgung Türklingel	Zwischenstecker
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433,92 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Nummer anschließbarer Türklingen	6
Steckertyp	F - CEE 7/4 (Schuko)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 15.3 x 6.98 | EAN-Nr. Produkt: 8711658440989
 Bruttogewicht (kg): 0.21 | Nettogewicht (kg): 0.21

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 35 x 57.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658441054
 Bruttogewicht (kg): 7.35

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 336 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 3 x 4 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 10200 / 20400 / 22440

