

Funk-Türklingelset

16 Melodien & 150 Meter Reichweite

Dieses Funk-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 150 M und 16 Melodien mit Lautstärkeregl. Eine Türklingel ist batteriebetrieben, die andere kann in eine Steckdose eingesetzt werden. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben.



Anzahl der Melodien	16
Reichweite	150 m
Dezibel	80 dB
Einfach zu installieren	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 4-Schritte
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Stromversorgung Türklingel	Batterie und Stecker
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Nummer anschließbarer Türklingen	6
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

DBY-22314 B314



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 23.8 x 6.69 | EAN-Nr. Produkt: 8711658441610
Bruttogewicht (kg): 0.32 | Nettogewicht (kg): 0.32

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 52 x 57.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658441689
Bruttogewicht (kg): 9.1

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 144 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 3 x 2 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 4800 / 9600 / 10560

