

Funk-Türklingelset

16 Melodien & 150 Meter Reichweite

Funk-Türklingelset mit Reichweite bis 150 M, 16 Melodien mit Lautstärkeregl. Eine Türklingel batteriebetrieben, die andere in einer Steckdose durchsteckbar, so dass die Steckdose nicht verloren geht. Klingeltaster ist batteriebetrieben.



Anzahl der Melodien	16
Reichweite	150 m
Dezibel	80 dB
Lautstärkeregelung	Ja, 5 Stufen
Einfach zu installieren	Ja
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Stromversorgung Türklingel	Batterie und Zwischenstecker
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Nummer anschließbarer Türklingen	6
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

DBY-22316 B316



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 23.8 x 6.98 | EAN-Nr. Produkt: 8711658442105

Bruttogewicht (kg): 0.32 | Nettogewicht (kg): 0.32

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 52 x 57.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658442037

Bruttogewicht (kg): 9.21

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 144 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 3 x 2 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 4800 / 9600 / 10560

