

Funk-Türklingelset

16 Melodien & 150 Meter Reichweite

Dieses Funk-Türklingelset hat eine max. Reichweite von 150 m und 16 Melodien mit Lautstärkeregl. Die tragbare Türklingel und der Klingeltaster sind batteriebetrieben, so dass sie überall platziert werden können.



DBY-22311 DBY311

Anzahl der Melodien	16
Reichweite	150 m
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Einfach zu installieren	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 5 Stufen
Dezibel	80 dB
Stromversorgung Türklingel	Batterie
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Nummer anschließbarer Türklingen	6
Batterieformat	AA
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 15.3 x 3 | EAN-Nr. Produkt: 8711658440569
Bruttogewicht (kg): 0.15 | Nettogewicht (kg): 0.15

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 24.5 x 52 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658440637
Bruttogewicht (kg): 6

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 480 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 5 x 4 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 14400 / 28800 / 31680

