

Funk-Türklingelset

Mehrfarbiger visueller Alarm & Soft-Touch-Finish

Funk-Türklingelset mit maximaler Reichweite von 175m und 8 Melodien mit Lautstärkeregelung. Die tragbare Türklingel ist batteriebetrieben, so dass sie überall platziert werden kann. Die Klingeltaste verfügt beim Drücken über eine LED-Bestätigung.



DBY-23521 DBY521

Anzahl der Melodien	8
Reichweite	175 m
Vielfarbiges LED-Blinklicht	Ja
Stummschaltfunktion	Ja
Anzeige: Akku bitte laden!	Ja
Micro-USB-Anschluss	Ja
Verbesserte Tonqualität	Ja
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 4-Schritte
Stromversorgung Türklingel	Batterie
Dezibel	85 dB
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Batterieformat	AA
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 15.3 x 3.97 | EAN-Nr. Produkt: 8711658441900

Bruttogewicht (kg): 1.1 | Nettogewicht (kg): 1.1

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 24.5 x 52 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658441764

Bruttogewicht (kg): 5.9

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 480 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 4 x 5 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 14400 / 28800 / 31680

