

Datenblatt E2640 Sono 8-12V AC Verdrahteter Gong

578 V AC

Lautstärke ca. 82 dB(A), 700 mA



Packungsinhalt:

1 x Klassische Türklingel,

Technische Daten:

Klassische Türklingel

Farbe	White and Silver
Wandmontage	Ja
Hörbereich (Lautstärke)	(82dB)
Melodien	1
Spannungsversorgung	Spannungsversorgung : /Optionale, externe Spannungsversorgung (Transformator) 8 V / 12 V AC
Material	Kunststoff und Metall
Maße (mm) / Gewicht (g)	118 (h) x 70 (b) x 25 (t) / 92 (g)
Befestigungen	Ja

Packung

EAN-Code Verpackungseinheit (VE)	5004100310835
----------------------------------	---------------

©2020 Resideo Technologies, Inc. Die Honeywell Home ist eine Marke von Honeywell International Inc., die unter Lizenz von Resideo Technologies, Inc. verwendet wird.