

Datenblatt D2105

230V AC (Direktanschluss) ACHTUNG: Klingeltaster muss für 230V ausgelegt sein

Doppelklang

Lautstärke ca. 75 dB(A)

Taster müssen für Netzspannung 230 V AC ausgelegt sein (VDE-geprüft)

Anschluss direkt an 230 V AC

Abmessungen: 118 x 109 x 46 mm



Packungsinhalt:

1 x Klassische Türklingel,

Technische Daten:

Klassische Türklingel

Farbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Hörbereich (Lautstärke)	(75dB)
Melodien	1
Spannungsversorgung	Spannungsversorgung : /230V AC (Direktanschluss) ACHTUNG: Klingeltaster muss für 230V ausgelegt sein
Material	Kunststoff
Maße (mm) / Gewicht (g)	119 (h) x 110 (b) x 44 (t) / 262 (g)
Befestigungen	Ja

Packung

EAN-Code Verpackungseinheit (VE)	5004100214812
----------------------------------	---------------

©2020 Resideo Technologies, Inc. Die Honeywell Home ist eine Marke von Honeywell International Inc., die unter Lizenz von Resideo Technologies, Inc. verwendet wird.